

ZESTAW BEZPIECZEŃSTWA + POMPA + WYMIENNIK PŁYTOWY (do kotłów Ares Tec 440÷900)

Opis:


Zestaw obejmuje kompletną grupę bezpieczeństwa obiegu pierwotnego, elektroniczną pompę obiegową z płynną modulacją, wymiennik płytowy, filtr mechaniczny. Wymiennik płytowy oddziela hydraulicznie pierwotny obieg kotła od wtórnego obiegu instalacyjnego.

Uwaga:

Śruby A stosowane tylko w przypadku montażu opcjonalnego zestawu obudowy zewnętrznej (nie używane)

Podstawa montażowa:

Zachowaj kolejność montażu elementów od 1 do 6. Przymocuj płytę podłogową 6 przy użyciu wkrętów D. Elementy 4 i 5 są stosowane w przypadku modeli 440/550/660.




IMMERGAS

ZESTAW BEZPIECZEŃSTWA + POMPA + WYMIENNIK PŁYTOWY (do kotłów Ares Tec 440÷900)


Wymiennik płytowy

Modele do 660



Elementy 4 i 5 montowane tylko w przypadku podstawy do kotła 660

Modele 770 - 900




Usuń wspornik 7 i zamontuj zawarty w zestawie w pozycji 8.

ZESTAW BEZPIECZEŃSTWA + POMPA + WYMIENNIK PŁYTOWY (do kotłów Ares Tec 440÷900)

Modele 440-550 (przy montażu przestrzegać kolejności zgodnie z numeracją)


OPIS POZYCJI

1. Rura zasilania DN100
 2. Rura powrotu DN100
 3. Opaska montażowa naczynia przeponowego
 4. Złączka montażowa naczynia przeponowego
 5. Naczynie przeponowe 24l.
 6. Redukcja przyłączeniowa pompy (strona kotła)
 7. Pompa STRATOS 65/1-12 PN6/10 (modele 440÷550)
 8. Pierścień redukcyjny DN100 – DN65
 9. Rura powrotu kocioł – wymiennik
 10. Rura zasilania kocioł – wymiennik
 11. Automatyczny zawór odpowietrzający
 12. Zawór spustowy 3/4"
 13. Rurka naczynia przeponowego
 14. Uszczelka 1 1/4"
 15. Belka bezpieczeństwa
 16. Korek 1" z uszczelką 1"
 17. Nakrętka M16
 18. Podkładka 17x30
 19. Śruba M16x70
 20. Manometr
- zestaw zabezpieczeń
- wymiennik płytowy



Zaleca się montaż bezpośrednio na kotle elementu redukcyjnego (nr 6) oraz prawidłowo skierowanej pompy obiegowej (nr 7) – sprawdzić kierunek tłoczenia.

Naczynie przeponowe (5) umieścić przed montażem rur (9 i 10).



IMMERGAS

Immergas Polska Sp. z o.o.

ul. Dostawcza 3a, 93-231 Łódź

(+48) 42 649 36 00

biuro@immergas.pl

NIP 729 17 67 482

REGON 471398160

Nr BDO 000004163

KRS 0000088187

www.immergas.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście

w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru


Kapitał zakładowy: 400 000,00 zł

ZESTAW BEZPIECZEŃSTWA + POMPA + WYMIENNIK PŁYTOWY (do kotłów Ares Tec 440÷900)

Modele 660-770 (przy montażu przestrzegać kolejności zgodnej z numeracją)


OPIS POZYCJI

1. Rura zasilania DN100
 2. Rura powrotu DN100
 3. Opaska montażowa naczynia przeponowego
 4. Złączka montażowa naczynia przeponowego
 5. Naczynie przeponowe 24l.
 6. Rura przyłączeniowa pompy (strona kotła)
 7. Pompa STRATOS 100/1-12 PN10 (modele 660÷900)
 8. Rura powrotu kocioł – wymiennik
 9. Rura zasilania kocioł – wymiennik
 10. Automatyczny zawór odpowietrzający
 11. Zawór spustowy 3/4"
 12. Rurka naczynia przeponowego
 13. Uszczelka 1 1/4"
 14. Belka bezpieczeństwa
 15. Korek 1" z uszczelką 1"
 16. Nakrętka M16
 17. Podkładka 17x30
 18. Śruba M16x70
 19. Manometr
- zestaw zabezpieczeń
- wymiennik płytowy



Zaleca się montaż bezpośrednio na kotle elementu przyłączeniowego (nr 6) oraz prawidłowo skierowanej pompy obiegowej (nr 7) – sprawdzić kierunek tłoczenia.

Naczynie przeponowe (5) umieścić przed montażem rur (8 i 9).




 **IMMERGAS**

ZESTAW BEZPIECZEŃSTWA + POMPA + WYMIENNIK PŁYTOWY (do kotłów Ares Tec 440÷900)

Model 900 (przy montażu przestrzegać kolejności zgodnie z numeracją)


OPIS POZYCJI

1. Rura zasilania DN100
 2. Rura powrotu DN100
 3. Opaska montażowa naczynia przeponowego
 4. Złączka montażowa naczynia przeponowego
 5. Naczynie przeponowe 24l.
 6. Kołnierz montażowy DN100
 7. Rura przyłączeniowa pompy (strona kotła)
 8. Pompa STRATOS 100/1-12 PN10 (modele 660÷900)
 9. Rura powrotu kocioł – wymiennik
 10. Rura zasilania kocioł – wymiennik
 11. Automatyczny zawór odpowietrzający
 12. Zawór spustowy 3/4"
 13. Rurka naczynia przeponowego
 14. Uszczelka 1 1/4"
 15. Belka bezpieczeństwa
 16. Korek 1" z uszczelką 1"
 17. Nakrętka M16
 18. Podkładka 17x30
 19. Śruba M16x70
 20. Manometr
- zestaw zabezpieczeń
- wymiennik płytowy



Zaleca się montaż bezpośrednio na kotle elementów przyłączeniowych (nr 6 i 7) oraz prawidłowo skierowanej pompy obiegowej (nr 8) – sprawdzić kierunek tłoczenia.

Naczynie przeponowe (5) umieścić przed montażem rur (8 i 9).




 **IMMERGAS**

ZESTAW BEZPIECZEŃSTWA + POMPA + WYMIENNIK PŁYTOWY (do kotłów Ares Tec 440÷900)

Elementy grupy bezpieczeństwa


- 26. Czujnik przepływu
- 30. Zestaw bezpieczeństwa
- 31. Gniazdo podłączeniowe czujnik przepływu
- 32. Termostat zanurzeniowy 100°C
- 33. Zawór manometryczny ½"
- 34. Przyłącze ¾"
- 35. Rurka manometryczna amortyzująca
- 36. Termometr
- 37. Presostat ciśnienia niskiego 0,9 bar (0,5÷1,7 bar)
- 38. Króćce kontrolne ½" (l=100)
- 39. Presostat ciśnienia wysokiego 3 bar (1÷5 bar)
- 40. Zawór bezpieczeństwa 5 bar
(kotły 440÷550 – 1 szt., kotły 660÷900 – 2 szt.)



 **IMMERGAS**

ZESTAW BEZPIECZEŃSTWA + POMPA + WYMIENNIK PŁYTOWY (do kotłów Ares Tec 440÷900)

Wymiary montażowe



IMMERGAS

Immergas Polska Sp. z o.o.
 ul. Dostawcza 3a, 93-231 Łódź
 (+48) 42 649 36 00
 biuro@immergas.pl

NIP 729 17 67 482
 REGON 471398160
 Nr BDO 000004163
 KRS 0000088187

www.immergas.pl
 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia
 w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru
 Kapitał zakładowy: 400 000,00 zł